



EK003



IP30



Thermostat d'ambiance électronique avec contact inverseur

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant de commutation 8 A

Alimentation électrique

Tension d'alimentation 230 V +/- 15%

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Réglages

Température de consigne confort 5 - 30 °C

Matière

Couleur Blanc

Code RAL 9010

Finition Mat

Dimensions

Hauteur 80 mm

Largeur 80 mm

Profondeur 30 mm

Ecran

Avec écran d'affichage Non

Équipement

Différence de température de commutation 0,30 K

Type de thermostat Digital

Type de sonde Capteur d'ambiance

Sécurité

Classe de protection (IP) IP30

Raccordement

Type de contacts 1x inverseur

Compatibilité

Type de commande HVAC Eau chaude

Conditions d'utilisation

Classe d'efficacité énergétique IV (2%)

Textes

Mode d'installation Convient pour un montage en saillie ou un montage dans des boîtiers encastrés

Type de raccordement Avec bornes à vis

Recyclage thermique Avec recyclage thermique par logiciel

Durabilité

Conforme à la directive RoHS Oui