



EP400

### Elektronischer Fernschalter 1S 230V und 8 bis 24V AC/DC

#### Technische Eigenschaften

##### Elektrischer Strom

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Nennstrom                  | 16 A   |
| Ruhestrom                  | 100 mA |
| Strombelastbarkeit bei AC1 | 16 A   |

##### Kapazität

|               |   |
|---------------|---|
| Anzahl Module | 1 |
|---------------|---|

##### Anschluss

|                                           |                        |
|-------------------------------------------|------------------------|
| Kontaktart                                | 1S                     |
| Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter | 1 - 6 mm <sup>2</sup>  |
| Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter   | 1 - 10 mm <sup>2</sup> |
| Anzahl der Kontakte                       | 1                      |

##### Spannung

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Steuerspannung 2                          | 10 - 26 V   |
| Steuerspannung 1                          | 230 - 230 V |
| Bemessungsbetriebsspannung U <sub>e</sub> | 250 - 250 V |

##### Frequenz

|          |            |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 60 Hz |
|----------|------------|

##### Einsatzbedingungen

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Betriebstemperatur         | -10 - 50 °C |
| Lager-/Transporttemperatur | -20 - 60 °C |

##### Anschlussmöglichkeiten

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Anschluss-/Steckertyp | Schraubanschluss |
|-----------------------|------------------|

##### Leistung

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Gesamtverlustleistung unter Nennstrom | 1.20 W |
| Anzugsverbrauch                       | 1 VA   |

##### Abmessungen

|        |          |
|--------|----------|
| Höhe   | 85 mm    |
| Breite | 17,50 mm |
| Tiefe  | 60 mm    |

##### Beleuchtung

|                                                |         |
|------------------------------------------------|---------|
| Max. Leuchtstofflampenlast                     | 1200 VA |
| Max. Leuchtstofflampenlast parallelkompensiert | 300 VA  |

##### Ausstattung

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Anzahl Schliesserkontakte | 1 |
| Anzahl Öffnerkontakte     | 0 |

##### Nachhaltigkeit

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|