



SPN065N

### Cart. recarga N 65kA c/res p/SPN265/465R

#### Características técnicas

##### Capacidade

Número de módulos

2

##### Tensão

Tensão nominal de funcionamento Ue

230 - 230 V

Tensão de funcionamento contínua Uc de acordo com a IEC61643-1

255 V

Nível de proteção de tensão Up de acordo com IEC61643-1

1,50 kV

Nível de proteção de tensão Up L-PE/N-PE de acordo com IEC61643-11

1,5 kV

##### Intensidade de corrente

Corrente de descarga nominal In 8 - 20 µs L-N(PEN)/N-PE IEC61643

40 kA

Descarga máx. (Imax) L-N(PEN)/ N-PE

65 kA

##### Dimensões

Altura

18 mm

Largura

45 mm

Profundidade

45 mm

##### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento

-40 - 55 °C

##### Configuração da rede

Tipo de rede

TN  
TT

##### Normas

T2

##### Frequência

Frequência

50 - 60 Hz

##### Instalação / montagem

Binário de aperto nominal

5 - 5 Nm

##### Sustentabilidade

Livre de halógeno

Sim

REACH - livre de SVHC

Sim

Conformidade RoHs

Sim