



SPN065R

Cartouche 65KA 275V pour parafoudre débrochable avec réserve

Caractéristiques techniques

Capacité

Nombre de modules	1
-------------------	---

Tension

Tension assignée d'emploi Ue	230 - 230 V
Tension de fonctionnement continue Uc selon IEC 61643-1	275 V
Niveau de protection de la tension Up neutre-terre selon IEC 61643-11	1,50 kV

Courant électrique

Courant de décharge nominal (In) 8 - 20 μ s L-N(PEN)/N-PE IEC 61643	20 kA
Décharge maximale (Imax) L-N(PEN)/ N-PE	65 kA

Dimensions

Hauteur	18 mm
Largeur	45 mm
Profondeur	45 mm

Conditions d'utilisation

Température de service	-40 - 55 °C
------------------------	-------------

Schéma de réseau

Type de réseau	TN-S TT
----------------	------------

Normes

Classe d'exigence IEC 61643	T2
-----------------------------	----

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Durabilité

Sans halogène	Oui
REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui