



TYB601B



IP20



Actuador bin 1 canal 10A encastrado KNX-S

Características técnicas

Modo de configuração

Modo de configuração suportado ETS

Conectividade

Ligação ao cabo bus KNX Sim

Sistema bus RF KNX Não

Dimensões

Dimensões 44 x 43 mm

Altura 44 mm

Largura 43 mm

Profundidade 22 mm

Profundidade da montagem 40 mm

Intensidade de corrente

Corrente nominal 10 A

Materiais

Cor Cinzento-claro

Equipamento

Com comando manual Sim

Frequência RF bidirecional Não

Intensidade de corrente

Corrente absorvida bus (repouso) 5 mA

Frequência

Frequência 50 - 60 Hz

Potência

Potência da lâmpada incandescente 230 V 600 - 600 W

Potência de saída 500 W

Lâmpadas incandescentes e de halogénio 230V 600 W

Tensão

Tensão nominal de funcionamento Ue 230 - 230 V

Tensão de alimentação do sistema 30V DC via bus

Tensão de funcionamento do bus 21 - 32 V

Índice de proteção

Índice de proteção IP IP20

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -5 - 45 °C

Ligações

Secção transversal de condutor rígido 0.75 - 2.5 mm²

Secção transversal de condutor flexível 0.75 - 2.5 mm²

Textos

Tipo de ligação Com terminais de parafuso

Sustentabilidade

Conformidade RoHs Sim