



TYA608A



MOD TP PLUS 8 OUT 4A AC1 230V - 6M

Caratteristiche tecniche

Impostazioni

Modalità di configurazione supportata	ETS
---------------------------------------	-----

Connettività

Con sistema bus KNX	Si
Con sistema bus radio KNX	No

Serie

Altezza	90 mm
Profondità	65 mm
Numero di unità in larghezza	6

Corrente

Corrente nominale	4 A
-------------------	-----

Materiali

Colore	Grigio chiaro
--------	---------------

Equipaggiamento

Con interruttore per commutazione manuale	Si
Radiofrequenza bidirezionale	No

Corrente

Consumo di corrente del bus durante l'inattività	9 mA
--	------

Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

Potenza

Alimentazione lampada a incandescenza 230 V	800 - 800 W
Potenza d'uscita	800 W
Lampada a incandescenza/alogena da 230 V	800 W

Condizioni di impiego

Tensione nominale d'impiego CA	230 - 230 V
Tensione di alimentazione del sistema	30 V DC tramite bus
Tensione d'esercizio tramite cavo bus	21 - 32 V

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
---	------

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

Connessione

Sezione conduttore rigido	0.75 - 2.5 mm ²
Sezione conduttore flessibile	0.75 - 2.5 mm ²

Testo

Funzione	Con funzioni di sicurezza ad es. per vento, pioggia, allarme Con funzione di posizionamento per veneziane e lamelle Con funzione parasole
Tipo di connessione	Con terminali QuickConnect

Sostenibilità

Conformità ROHS	Si
-----------------	----