




85121100



Prekidač, elektronski, 1-struki (R,L,C,LED), jezgro

Tehničke karakteristike

Napon

Radni napon 230 - 230 V

Kontrole i indikatori

Primjenjivo sa senzorom pokreta Da

Rasvjeta

Snaga LED lampe 250 W

Frekvencija

Frekvencija 50 - 60 Hz

Funkcije

Dimer prednjeg ruba Da

Dimer stražnjeg ruba Da

Rasvjeta

Dimabilna LED svjetiljka od 230 V 3 - 250 W

Snaga

Potrošnja energije u stanju pripravnosti (standby) 0,30 W

Kapacitet

Broj modula 0

Uvjeti korištenja

Radna temperatura -5 - 45 °C

Dimenzije

Ugrađena dubina 32 mm

Tekst

Princip dimanja Automatsko postavljanje principa rada ovisnog o opterećenju (proces automatske detekcije)

Ulaz jedinice za proširenje Sa ulazom jedinice za proširenje za taster (NO kontakt), rad na jednoj površini i jedinica za proširenje senzora pokreta

Osigurač Zaštita od kratkog spoja i preopterećenja (elektronički osigurač)

Način instalacije Sa kralama

Vrsta veze Sa vijčanim stezaljkama

Održivost

Usklađeno sa RoHS Da