



WNT332



## ΣΥΒΥΚΟ KNX ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ 2 ΠΛΗΚΤΡΩΝ/2 ΜΠΟΥΤΟΝ

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

#### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση	Χωνευτή τοποθέτηση Επίτοιχη τοποθέτηση
------------	---

#### Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-40 - 30 °C
-------------------------	-------------

#### Ηλεκτρικό ρεύμα

Κατανάλωση ρεύματος bus κατά τη μεταφορά δεδομένων	10 mA
--	-------

#### Λειτουργίες

Με θερμοστάτη	Όχι
---------------	-----

#### Διαστάσεις

Ενσωματωμένο βάθος	22 mm
Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος	32 mm
Ύψος	44 mm
Πλάτος	45,70 mm
Βάθος	40,50 mm

#### Εξοπλισμός

Αριθμός δυαδικών εισόδων	2
--------------------------	---

#### Έλεγχοι και ενδείξεις

Με ένδειξη LED	Ναι
----------------	-----

#### Υλικά

Χρώμα	Γκρι
Κωδικός RAL	7035
Υλικό	Duroplastic
Φινίρισμα επιφάνειας	Ματ

#### Οθόνη

Με οθόνη	Όχι
----------	-----

#### Παρελκόμενα

Πλακίδια με θέση επιγραφής	Όχι
----------------------------	-----

#### Κείμενο

Λειτουργία	λειτουργία για χειροκίνητη διακοπή των αυτόματων λειτουργιών που έχουν ήδη ενεργοποιηθεί
------------	--

#### Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS	Ναι
-----------------	-----