




WL0310

Prekidač za žaluzine 1P, bijeli

Tehničke karakteristike

Arhitektura

Kontrolni/radni element	Dupla tipka
-------------------------	-------------

Dimenzije

Dimenzije	71 x 71 mm
Montažna dubina ugradbenih kutija	42 mm
Ugrađena dubina	26 mm

Električna struja

Nazivna struja	10 A
Struja uklapanja/isklapanja	10 A

Frekvencija

Frekvencija	50 - 60 Hz
-------------	------------

Identifikacija

Raspored konstrukcije	Osnovni element
-----------------------	-----------------

Instalacija, montaža

Montiranje na	PŽ montaža
---------------	------------

Kontrole i indikatori

Broj tipki	2
------------	---

Materijali

Boja	Prometna bijela
Materijal	Metal Plastika
Obrada	Neobrađeno
Obrada površine	Sjajno
RAL kod	9016
Sadrži reciklirani materijal (% ukupne težine plastike)	0 %

Napon

Nazivni napon	250 V
---------------	-------

Povezivost

Vrsta montaže	Montaža kralama Vijčani spoj
---------------	---------------------------------

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
Otpornost na udarce IK	IK05

Tekst

Način instalacije	Sa kralama Za pričvršćivanje vijcima
Promjena načina rada	Sa električnim blokadom kako bi se spriječilo međusobno uključivanje
Rasvjeta	Bez neonske svjetiljke

Održivost

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----