



WNA105B



IP55

### Prise 2P+T Cubyko à détrompage associable Blanc IP55

#### Caractéristiques techniques

##### Tension

Tension nominale 250 V

##### Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

##### Conditions d'utilisation

Température de service -15 - 30 °C

##### Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

##### Matière

Couleur Blanc pur

Code RAL 9010

Finition Mat

Matériau Polycarbonate (PC)  
Polypropylène (PP)

Traitement Non traité

##### Dimensions

Hauteur 75 mm

Largeur 75 mm

Profondeur 22,80 mm

Nombre d'unités 1

Profondeur des boîtes d'encastrement 35 mm

Hauteur de la bande P-touch pour le champ d'étiquetage 12 mm

##### Raccordement

Type de connexion / prise Verrou tournant

Section de conducteur (flexible), sans embout de câble 1,0 - 2,5 mm<sup>2</sup>

##### Installation, montage

Montage sur Encastré  
En saillie

Position de montage/connexion Horizontal

##### Connectivité

Type de raccordement Fiche

Type de montage Fixation par vis

##### Équipement

Type de connecteur/prise de courant Broche de contact de protection

Insert central rotatif Non

Avec couvercle à charnière Oui

Avec broche ronde de protection de mise à la terre Oui

Avec lampe de signalisation Non

Avec fermeture Non

##### Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Oui

Pré-équipé avec Prise de courant

##### Couvercle, porte

Type de couvercle Couvercle articulé à fermeture automatique, peut être arrêté en position finale

##### Capacité

Nombre de modules 2

#### Sécurité

|                                        |      |
|----------------------------------------|------|
| Avec protection renforcée des contacts | Oui  |
| Résistance aux chocs IK                | IK07 |
| Classe de protection (IP)              | IP55 |

#### Fonctions

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Avec éclairage d'orientation | Non |
| Avec éclairage fonctionnel   | Non |

#### Identification

|                  |     |
|------------------|-----|
| Avec inscription | Non |
|------------------|-----|

#### Textes

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| Housse               | Pour obturation de prises de courant |
| Protection           | Sans protection                      |
| Type de raccordement | Avec borne enfichable                |
| Marquage             | Sans marquage                        |

#### Adapté à

|        |
|--------|
| cubyko |
|--------|

#### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| REACH-sans SVHC              | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |