



WL1220

Gniazdo podwójne indywidualne - biały

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	16 A
-----------------	------

Napięcie

Napięcie znamionowe	250 V
---------------------	-------

Napięcie znamionowe	250 - 250 V
---------------------	-------------

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-10 - 35 °C
-------------------------	-------------

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

Materiały

Kolor	Biały
-------	-------

Kod RAL	9016
---------	------

Wykończenie powierzchni	Połysk
-------------------------	--------

Materiał	Metal
----------	-------

	Tworzywo sztuczne
--	-------------------

Obróbka	Stan surowy
---------	-------------

Wymiary

Wysokość	81 mm
----------	-------

Głębokość	48 mm
-----------	-------

Wbudowane puszkę podtynkowe	35 mm
-----------------------------	-------

Instalacja, montaż

Sposób montażu	Montaż podtynkowy
----------------	-------------------

Łączność

Typ połączenia	Zacisk śrubowy
----------------	----------------

Rodzaj montażu	Mocowanie za pomocą pazurów
----------------	-----------------------------

	Połączenie śrubowe
--	--------------------

Sprzęt

Typ złącza/wtyku gniazdo	Z bolcem uziemiającym
--------------------------	-----------------------

Obrócona wkładka centralna	Nie
----------------------------	-----

Z pokrywą uchylną	Nie
-------------------	-----

Akcesoria

Posiada pole opisowe	Nie
----------------------	-----

Pojemność

Liczba modułów	0
----------------	---

Bezpieczeństwo

Odporność na uderzenie IK	IK02
---------------------------	------

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
------------------------------------	------

Funkcje

Z oświetleniem ewakuacyjnym	Nie
-----------------------------	-----

Z oświetleniem funkcyjnym	Nie
---------------------------	-----

Odpowiednie do

Hager lumina	
--------------	--

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACh – bez SVHC	Tak
---------------------------	-----

Zgodność z RoHS	Tak
-----------------	-----