



Cart.recarga 15kA p/SPN215/415D

Características técnicas

Capacidade

Número de módulos

1

Tensão

Tensão nominal de funcionamento Ue

230 - 230 V

Tensão de funcionamento contínua Uc de acordo com a IEC61643-1

275 V

Nível de proteção de tensão Up de acordo com IEC61643-1

1 kV

Intensidade de corrente

Corrente de descarga nominal In 8 - 20 µs L-N(PEN)/N-PE IEC61643

5 kA

Descarga máx. (Imax) L-N(PEN)/ N-PE

15 kA

Dimensões

Altura

45 mm

Largura

18 mm

Profundidade

18 mm

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento

-40 - 55 °C

Configuração da rede

Tipo de rede

TN-C

TN-S

TT

Normas

T2

Frequência

Frequência

50 - 60 Hz

Sustentabilidade

Livre de halógenio

Sim

REACH - livre de SVHC

Sim

Conformidade RoHS

Sim