



WXF054

Senzor pokreta, gallery, slave mode i stubište

Tehničke karakteristike

Detekcija

Ugao detekcije	180 - 180
Vrsta senzora	Senzor pokreta

Frekvencija

Frekvencija	50 - 60 Hz
-------------	------------

Dimenzije

Širina	45 mm
Ugrađena dubina	28,20 mm

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-5 - 45 °C
-------------------	------------

Materijali

Boja	Svijetlo siva
Materijal	Polikarbonat (PC)

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
-------------------------------	------

Instalacija, montaža

Montiranje na	PŽ montaža
---------------	------------

Održivost

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----