



WXT501



Interrupteurs automatiques bus KNX 1,10m

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur de montage recommandée 1,10 - 1,10 m

Réglages

Modes de configuration supportés ETS
easy
Min. temporisation 10 s

Fonctions

Max. temporisation 30 min

Connectivité

Système bus radio-KNX No

Tension

Tension de service par bus 21 - 32 V

Éléments fournis

Raccordement bus incl. Oui

Courant électrique

Courant absorbé bus (transfert de données) 10 mA

Éclairage

Luminosité de rdéclenchement, réglable 5 - 1000 lx

Détection

Angle de détection, réglable 45 - 90 °
angle de détection horizontal 90 - 180

Conditions d'utilisation

Température de service -5 - 45 °C

Matières

Matière Thermoplastique

Textes

Bouton poussoir Avec touche pour automatique / MARCHE permanente /
ARRÊT permanent
Mode de fonctionnement Avec fonctionnement de test
Fonctionnement maître-esclave pour couvrir de larges zones
de détection
Avec 3 modes de fonctionnement : automatique / MARCHE
permanente / ARRÊT permanent
Function Simulation de présence
Avec fonction réception

Durabilité

Conforme à la directive RoHS Oui