



WXT501



Senzor pokreta 180°, KNX, modul, 1,10m

Tehničke karakteristike

Postavke

Podržani način konfiguracije	ETS easy
------------------------------	-------------

Dimenzije

Preporučena visina ugradnje	1,10 - 1,10 m
-----------------------------	---------------

Postavke

Minimalni radni ciklus	10 s
------------------------	------

Funkcije

Maksimalni radni ciklus	30 min
-------------------------	--------

Povezivost

Sa bus sistemom KNX radio	Ne
---------------------------	----

Napon

Radni napon preko busa	21 - 32 V
------------------------	-----------

Opseg isporuke

Autobusna veza uključena	Bus veza u kompletu	Da
--------------------------	---------------------	----

Električna struja

Prijenos podataka o potrošnji struje busa	10 mA
---	-------

Rasvjeta

Podesiva odzivna svjetlina	5 - 1000 lx
----------------------------	-------------

Detekcija

Ugao detekcije podesiv	45 - 90 °
Horizontalni ugao detekcije	90 - 180

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-5 - 45 °C
-------------------	------------

Materijali

Materijal	Termoplastika
-----------	---------------

Tekst

Taster	Sa tipkom za načine rada: automatski/trajno UKLJUČENO/ trajno ISKLJUČENO
Način rada	Sa testnim načinom rada Master/slave rad za pokrivanje velikih područja detekcije Sa 3 načina rada: automatski/trajno UKLJUČENO/trajno ISKLJUČENO
Funkcija	Simulacija prisustva Sa party funkcijom

Održivost

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----