



SPA212A

Limitador sobretensión 2P 4mod monobloc Tipo1 12.5kA Up<2,5kV

Características técnicas

Capacidad

|                   |   |
|-------------------|---|
| Número de módulos | 4 |
|-------------------|---|

Tensión

|                                                  |             |
|--------------------------------------------------|-------------|
| Tensión asignada de empleo en alterna            | 230 - 230 V |
| Tensión de servicio continuo Uc según IEC61643-1 | 255 V       |
| Nivel de protección Up según IEC61643-1          | 2,50 kV     |

Corriente eléctrica

|                                                                           |         |
|---------------------------------------------------------------------------|---------|
| Corriente de descarga nominal In 8 - 20 $\mu$ s L-N (PEN) / N-PE IEC61643 | 12,5 kA |
| Protección máxima contra sobrecorriente, conexión en paralelo (fusible)   | 315 A   |
| Descarga máx. (Imax) L-N(PEN)/ N-PE                                       | 50 kA   |

Dimensiones

|             |       |
|-------------|-------|
| Altura      | 90 mm |
| Anchura     | 72 mm |
| Profundidad | 68 mm |

Condiciones de uso

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Temperatura de funcionamiento | -40 - 60 °C |
|-------------------------------|-------------|

Configuración de red

|             |          |
|-------------|----------|
| Tipo de red | TN<br>TT |
|-------------|----------|

Equipo

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Con contacto de telecomunicación | No |
|----------------------------------|----|

Estándares

|  |    |
|--|----|
|  | T1 |
|--|----|

Frecuencia

|            |            |
|------------|------------|
| Frecuencia | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

Instalación, montaje

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Par de apriete nominal | 3,60 - 3,60 Nm |
|------------------------|----------------|

Sostenibilidad

|                   |    |
|-------------------|----|
| Sin halógenos     | Sí |
| Conforme con RoHS | Sí |