



SPN265R

Spd Tipo 2 65-20 Ka 8-20 Micros. 1 Fase + Neutro 2 Poli + Cont. Aux 2 M. Din

Caratteristiche tecniche

Numero di moduli

Numero di moduli	2
------------------	---

Condizioni di impiego

Tensione nominale d'impiego CA	230 - 230 V
Tensione operativa continua U_c secondo IEC 61643-1	275 V
Livello di protezione dalla tensione Fino secondo IEC 61643-1	1,50 kV

Corrente

Corrente di scarica nominale I_n 8 - 20 μs L-N(PEN)/N-PE IEC 61643	20 kA
Dispositivo di protezione da sovracorrente massimo, collegamento in parallelo (fusibile)	160 A
Scarico massimo (I_{max}) L-N(PEN)/ N-PE	65 kA

Serie

Altezza	90 mm
Larghezza	36 mm
Profondità	67 mm

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-40 - 55 °C
-------------------------	-------------

Sistema di alimentazione

Tipo di rete	TN TT
--------------	----------

Equipaggiamento

Con contatto per gestione da remoto	Si
-------------------------------------	----

Normative

Classe di requisiti IEC 61643	T2
-------------------------------	----

Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

Installazione, montaggio

Coppia di serraggio nominale	3,60 - 3,60 Nm
------------------------------	----------------