



MM512N

Disjoncteur moteur 3P 16-20A ; 5.5/9 kW à 230/415V

Caractéristiques techniques

Courant électrique

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Courant assigné nominal | 20 A |
|-------------------------|------|

Dimensions

|            |        |
|------------|--------|
| Hauteur    | 140 mm |
| Largeur    | 45 mm  |
| Profondeur | 75 mm  |

Architecture

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Type d'organe de commande | Poignée rotative courte |
| Nombre de pôles           | 3                       |

Tension

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| Tension assignée de tenue aux chocs       | 6000 V |
| Catégorie de surtension selon IEC 60947-1 | 3      |
| Type de tension d'alimentation            | AC     |

Connectivité

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| Type de connexion contact auxiliaire | Borne à vis |
|--------------------------------------|-------------|

Équipement

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| Plombable                            | Non |
| Équipé d'un contact de signalisation | Non |
| Avec protection thermique            | Oui |

Sécurité

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Classe de protection (IP) | IP20 |
|---------------------------|------|

Installation, montage

|             |          |
|-------------|----------|
| Montage sur | Rail DIN |
|-------------|----------|

Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| REACH-sans SVHC              | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |

Photos | dessins

