



MM508N

Disjoncteur moteur 3P 2.5-4A ; 0.75/1.5 kW à 230/415V

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 4 A

Dimensions

Hauteur 140 mm
Largeur 45 mm
Profondeur 75 mm

Architecture

Type d'organe de commande Poignée rotative courte
Nombre de pôles 3

Tension

Tension assignée de tenue aux chocs 6000 V
Catégorie de surtension selon IEC 60947-1 3
Type de tension d'alimentation AC

Connectivité

Type de connexion contact auxiliaire Borne à vis

Equipement

Plombable Non
Equipé d'un contact de signalisation Non
Avec protection thermique Oui

Sécurité

Classe de protection (IP) IP20

Installation, montage

Montage sur Rail DIN

Durabilité

REACH-sans SVHC Oui
Conforme à la directive RoHS Oui

Photos | dessins

