




EZF100



Časové relé se zpožděným rozepnutím (R), 50ms až 100h, 1P 8 A, 24-240 V AC/DC

Technické vlastnosti

Frekvence

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Podmínky použití

Provozní teplota	-25 - 55 °C
Skladovací/přepravní teplota	-25 - 70 °C

Připojení

Průřez flexibilního vodiče	0.5 - 2.5 mm ²
Průřez plného vodiče	0.5 - 2.5 mm ²
Počet kontaktů	1
Typ kontaktu	1x přepínač

Kapacita

Počet modulů	1
--------------	---

Rozměry

Výška	87 mm
Šířka	17,50 mm
Hloubka	65 mm

Elektrický proud

Přijatelná proudová zatížitelnost AC1	8 A
---------------------------------------	-----

Vybavení

Počet kontaktů NC	0
Počet kontaktů NO	1
Zpoždění vypnutí	Ano
Zpoždění zapnutí	Ne

Nastavení

Časové zpoždění	50 ms - 100 h
-----------------	---------------

Napětí

Ovládací napětí pro 50 Hz	24 - 240 V
Ovládací napětí pro 60 Hz	24 - 240 V
Ovládací napětí U _s pro DC	24 - 240 V
Typ napájecího napětí	AC/DC

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano