



MM508N

## Disjuntor motor 2,5-4A 2,5 Módulos

### Características técnicas

#### Corrente elétrica

|                  |     |
|------------------|-----|
| Corrente nominal | 4 A |
|------------------|-----|

#### Dimensões

|              |        |
|--------------|--------|
| Altura       | 140 mm |
| Largura      | 45 mm  |
| Profundidade | 75 mm  |

#### Arquitetura

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Tipo de órgão de comando | Pega rotativa curta |
| Número de polos          | 3                   |

#### Tensão

|                                                     |                  |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp       | 6000 V           |
| Categoria de sobretensão de acordo com a IEC60947-1 | 3                |
| Tipo de alimentação de tensão                       | CA (abreviatura) |

#### Conetividade

|                                                 |                      |
|-------------------------------------------------|----------------------|
| Controlo do tipo de ligação e contacto auxiliar | Terminal de parafuso |
|-------------------------------------------------|----------------------|

#### Equipamento

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Selável               | Não |
| Com contacto auxiliar | Não |
| Com proteção térmica  | Sim |

#### Segurança

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Índice de proteção IP | IP20 |
|-----------------------|------|

#### Instalação, montagem

|          |           |
|----------|-----------|
| Montagem | Calha DIN |
|----------|-----------|

#### Sustentabilidade

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| REACH - livre de SVHC | Sim |
| Conformidade RoHs     | Sim |

### Imagens e esquemas

