



SPN415D

**Spd Tipo 2 15-5 Ka 8-20 Micros. 3 Fasi + Neutro 4 Poli 4 M. Din**

**Caratteristiche tecniche**

**Numero di moduli**

Numero di moduli	4
------------------	---

**Condizioni di impiego**

Tensione nominale d'impiego CA	230 - 400 V
Tensione operativa continua Uc secondo IEC 61643-1	275 V
Livello di protezione dalla tensione Fino secondo IEC 61643-1	1 kV
Livello di protezione dalla tensione Up L-PE/N-PE secondo IEC 61643-11	1,6 kV

**Corrente**

Corrente di scarica nominale In 8 - 20 $\mu$ s L-N(PEN)/N-PE IEC 61643	5 kA
Dispositivo di protezione da sovracorrente massimo, collegamento in parallelo (fusibile)	125 A
Scarico massimo (Imax) L-N(PEN)/ N-PE	15 kA

**Serie**

Altezza	98,7 mm
Larghezza	71 mm
Profondità	58,2 mm

**Condizioni d'uso**

Temperatura d'esercizio	-40 - 80 °C
-------------------------	-------------

**Sistema di alimentazione**

Tipo di rete	TN-S TT
--------------	------------

**Equipaggiamento**

Con contatto per gestione da remoto	No
-------------------------------------	----

**Normative**

Classe di requisiti IEC 61643	T2
-------------------------------	----

**Frequenza**

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Installazione, montaggio**

Coppia di serraggio nominale	3,60 - 3,60 Nm
------------------------------	----------------