



SPA412

SPD T1+T2 4P TN-S/TT 12.5kA

Caratteristiche tecniche

Corrente

Scarico massimo (I _{max}) L-N(PEN)/ N-PE	75 kA
--	-------

Sistema di alimentazione

Tipo di rete	TN-S TT TN-C-S
--------------	----------------------

Corrente

Assenza di correnti di dispersione	Si
Dispositivo di protezione da sovracorrente massimo, collegamento in parallelo (fusibile)	160 A

Connettività

Tipo di connessione	Terminale a vite
---------------------	------------------

Corrente

Corrente di impulso da fulmine limp (10/350 μs) IEC 61643 L-N(PEN)/N-PE	12,5 kA 50 kA
---	------------------

Equipaggiamento

Con contatto per gestione da remoto	Si
-------------------------------------	----

Numero di moduli

Numero di moduli	4
------------------	---

Condizioni di impiego

Livello di protezione dalla tensione Fino secondo IEC 61643-1	1,50 kV
Tensione operativa continua U _c secondo IEC 61643-1	264 V
Tensione nominale d'impiego CA	240 - 415 V
Livello di tensione U _p L-N/PEN IEC 61643-11	1,5 kV

Architettura

Numero di poli	4
----------------	---

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-40 - 80 °C
-------------------------	-------------

Serie

Altezza	99,7 mm
Larghezza	72 mm
Profondità	76,6 mm

Controlli e indicatori

Con spia luminosa	Si
-------------------	----

Normative

Classe di requisiti IEC 61643	T1 T2 T3
-------------------------------	----------------

Installazione, montaggio

Coppia di serraggio nominale	3 - 4,5 Nm
Montaggio su	Guida DIN

Connessione

Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori flessibili	2,5 - 25,0 mm ²
Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori rigidi	2,5 - 35,0 mm ²
Sezione contatto di segnale	0,2 - 25,0 mm ²

Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
---	------

Configurazione

Con fusibile di protezione integrato	No
--------------------------------------	----

Sostenibilità

Conformità REACH – SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si