



SPN008N

Cart. recarga N 40kA c/res. p/SPN2/4

Características técnicas

Capacidade

Número de módulos

1

Tensão

Tensão nominal de funcionamento Ue

230 - 230 V

Tensão de funcionamento contínua Uc de acordo com a IEC61643-1

255 V

Nível de proteção de tensão Up de acordo com IEC61643-1

1,50 kV

Intensidade de corrente

Corrente de descarga nominal In 8 - 20 μ s L-N(PEN)/N-PE IEC61643

20 kA

Descarga máx. (Imax) L-N(PEN)/ N-PE

40 kA

Dimensões

Altura

45 mm

Largura

17,5 mm

Profundidade

43 mm

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento

-40 - 55 °C

Configuração da rede

Tipo de rede

TN

TT

Normas

T2

Frequência

Frequência

50 - 60 Hz