



SPN008N

Cart. recarga N 40kA c/res. p/SPN2/4

Características técnicas

Capacidade

Número de módulos	1
-------------------	---

Tensão

Tensão nominal de funcionamento U _e	230 - 230 V
Tensão de funcionamento contínua U _c de acordo com a IEC61643-1	255 V
Nível de proteção de tensão U _p de acordo com IEC61643-1	1,50 kV

Corrente elétrica

Corrente de descarga nominal I _n 8 - 20 μs L-N(PEN)/N-PE IEC61643	20 kA
Descarga máx. (I _{max}) L-N(PEN)/ N-PE	40 kA

Dimensões

Altura	45 mm
Largura	17,5 mm
Profundidade	43 mm

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-40 - 55 °C
------------------------------	-------------

Configuração da rede

Tipo de rede	TN TT
--------------	----------

Normas

	T2
--	----

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------