




EZD100



### Relais temporisé à la mise sous tension 24-240V AC/DC

#### Caractéristiques techniques

##### Fréquence

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

##### Conditions d'utilisation

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Température de service            | -25 - 55 °C |
| Température de stockage/transport | -25 - 70 °C |

##### Raccordement

|                                         |                           |
|-----------------------------------------|---------------------------|
| Section de raccordement en câble souple | 0.5 - 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Section de raccordement en câble rigide | 0.5 - 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Nombre de contacts                      | 1                         |
| Type de contacts                        | 1x inverseur              |

##### Capacité

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de modules | 1 |
|-------------------|---|

##### Dimensions

|            |          |
|------------|----------|
| Hauteur    | 87 mm    |
| Largeur    | 17,50 mm |
| Profondeur | 65 mm    |

##### Courant électrique

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Courant assigné d'emploi en AC1 | 8 A |
|---------------------------------|-----|

##### Équipement

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Nombre de contacts NC       | 0   |
| Nombre de contacts NO       | 1   |
| Temporisation à l'arrêt     | Non |
| Temporisé à l'enclenchement | Oui |

##### Réglages

|           |               |
|-----------|---------------|
| Temporisé | 50 ms - 100 h |
|-----------|---------------|

##### Tension

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Tension de commande pour 50 Hz | 24 - 240 V |
| Tension de commande pour 60 Hz | 24 - 240 V |
| Tension de commande US pour CC | 24 - 240 V |
| Type de tension d'alimentation | AC/DC      |

##### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Sans halogène                | Oui |
| REACH-sans SVHC              | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |