




EZD100



Relé temporizado retardo conexión

Características técnicas

Frecuencia

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-25 - 55 °C
Temperatura de almacenamiento/transporte	-25 - 70 °C

Conexión

Sección transversal de conductor flexible	0.5 - 2.5 mm ²
Sección transversal de conductor rígido	0.5 - 2.5 mm ²
Número de contactos	1
Tipo de contactos	1 cambio

Capacidad

Número de módulos	1
-------------------	---

Dimensiones

Altura	87 mm
Anchura	17,50 mm
Profundidad	65 mm

Corriente eléctrica

Corriente asignada de empleo en AC1	8 A
-------------------------------------	-----

Equipo

Número de contactos NC	0
Número de contactos NA	1
Retardo de apertura de contactos	No
Retardo de encendido	Sí

Configuración

Retardo	50 ms - 100 h
---------	---------------

Tensión

Tensión de mando para 50 Hz	24 - 240 V
Tensión de mando para 60 Hz	24 - 240 V
Tensión de mando Us para DC	24 - 240 V
Tipo de alimentación de tensión	CA/CC

Sostenibilidad

Sin halógenos	Sí
Conforme REACH	Sí
Conforme RoHS	Sí