




EZD100



Tijdrelais opkomend vertraagd, 50ms - 100h, 24-240V AC/DC, 1W

#### Technische eigenschappen

##### Frequentie

|            |            |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

##### Gebruiksvoorwaarden

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Bedrijfstemperatuur           | -25 - 55 °C |
| Opslag-/transport-temperatuur | -25 - 70 °C |

##### Aansluiting

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Aansluitdoorsnede soepele ader  | 0.5 - 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Aansluitdoorsnede massieve ader | 0.5 - 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Aantal contacten                | 1                         |
| Soort contact                   | 1x wissel                 |

##### Capaciteit

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal modules | 1 |
|----------------|---|

##### Afmetingen

|         |          |
|---------|----------|
| Hoogte  | 87 mm    |
| Breedte | 17,50 mm |
| Diepte  | 65 mm    |

##### Stroom / temperatuur

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Nominale bedrijfsstroom AC1 | 8 A |
|-----------------------------|-----|

##### Samenstelling

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Aantal verbreekcontacten | 0   |
| Aantal maakcontacten     | 1   |
| Uitschakelvertraging     | Nee |
| Inschakelvertraging      | Ja  |

##### Instellingen

|                |               |
|----------------|---------------|
| Tijdvertraging | 50 ms - 100 h |
|----------------|---------------|

##### Spanning

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Stuurspanning voor 50 Hz | 24 - 240 V |
| Stuurspanning voor 60 Hz | 24 - 240 V |
| Stuurspanning Us voor DC | 24 - 240 V |
| Type voeding             | AC/DC      |

##### Duurzaamheid

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halogeenvrij    | Ja |
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform    | Ja |