



MM507N

Guardamotor 3P, campo de regulación de 1.6 a 2.5A

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada2,50 A

Dimensiones

Altura140 mm  
Anchura45 mm  
Profundidad75 mm

Arquitectura

Elemento de control/operaciónManeta rotativa corta  
Número de polos3

Tensión

Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)6000 V  
Categoría de sobretensión según IEC60947-13  
Tipo de alimentación de tensiónCA

Conectividad

Control de tipo de conexión y contacto auxiliarBorne de tornillo

Equipo

SellableNo  
Con contacto auxiliarNo  
Con protección térmicaSí

Seguridad

Índice de protección IPIP20

Instalación, montaje

Montaje enPerfil DIN

Sostenibilidad

REACH – libre de SVHCSí  
Conforme con RoHSSí

Ilustraciones e imágenes

