




EZD100



ΡΕΛΕ ΧΡΟΝΙΚΟ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ 24-240V AC/DC

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Συχνότητα

Συχνότητα	50 - 60 Hz
-----------	------------

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-25 - 55 °C
Αποθήκευση/μεταφορά θερμοκρασίας	-25 - 70 °C

Σύνδεση

Εύκαμπτος αγωγός διατομής	0.5 - 2.5 mm ²
Διατομή άκαμπτου αγωγού	0.5 - 2.5 mm ²
Αριθμός επαφών	1
Είδος επαφών	1x αλλαγή

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων	1
-------------------	---

Διαστάσεις

Ύψος	87 mm
Πλάτος	17,50 mm
Βάθος	65 mm

Ηλεκτρικό ρεύμα

Αποδεκτή τιμή ρεύματος AC1	8 A
----------------------------	-----

Εξοπλισμός

Αριθμός επαφών NC	0
Αριθμός επαφών NO	1
Καθυστέρηση απενεργοποίησης	Όχι
Καθυστέρηση ενεργοποίησης	Ναι

Ρυθμίσεις

Χρονική καθυστέρηση	50 ms - 100 h
---------------------	---------------

Τάση

Τάση εντολής για 50 Hz	24 - 240 V
Τάση εντολής για 60 Hz	24 - 240 V
Τάση εντολής Χρήση για DC	24 - 240 V
Τύπος τροφοδοσίας τάσης	AC/DC

Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	Ναι
Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι