



SPN040N

### Cartouche neutre 40kA 255V pour parafoudre débrochable sans réserve

#### Caractéristiques techniques

##### Capacité

Nombre de modules

1

##### Tension

Tension assignée d'emploi Ue

230 - 230 V

Tension de fonctionnement continue Uc selon IEC 61643-1

255 V

Niveau de protection de la tension Up neutre-terre selon IEC 61643-11

1,50 kV

Niveau de protection Up L-PE/N-PE selon IEC 61643-11

1,5 kV

##### Courant électrique

Courant de décharge nominal (In) 8 - 20  $\mu$ s L-N(PEN)/N-PE IEC 61643

20 kA

Décharge maximale (Imax) L-N(PEN)/ N-PE

40 kA

##### Dimensions

Hauteur

45 mm

Largeur

18 mm

Profondeur

45 mm

##### Conditions d'utilisation

Température de service

-40 - 55 °C

##### Schéma de réseau

Type de réseau

TN  
TT

##### Normes

Classe d'exigence IEC 61643

T2

##### Fréquence

Fréquence

50 - 60 Hz

##### Durabilité

Sans halogène

Oui

REACH-sans SVHC

Oui

Conforme à la directive RoHS

Oui