



SPN040N

Cartuccia Di Ricambio Di Neutro 40 Ka 255 V Per Spd Codici Spnx40D-R Spnx15D-R

Caratteristiche tecniche

Numero di moduli

Numero di moduli	1
------------------	---

Condizioni di impiego

Tensione nominale d'impiego CA	230 - 230 V
Tensione operativa continua Uc secondo IEC 61643-1	255 V
Livello di protezione dalla tensione Fino secondo IEC 61643-1	1,50 kV
Livello di protezione dalla tensione Up L-PE/N-PE secondo IEC 61643-11	1,5 kV

Corrente

Corrente di scarico nominale In 8 - 20 µs L-N(PEN)/N-PE IEC 61643	20 kA
Scarico massimo (Imax) L-N(PEN)/ N-PE	40 kA

Serie

Altezza	45 mm
Larghezza	18 mm
Profondità	45 mm

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-40 - 55 °C
-------------------------	-------------

Sistema di alimentazione

Tipo di rete	TN TT
--------------	----------

Normative

Classe di requisiti IEC 61643	T2
-------------------------------	----

Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

Sostenibilità

Senza alogenri	Si
Conformità REACH - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si