



MM505N

Disjoncteur moteur 3P 0.63-1A ; 0.12/0.25 kW à 230/415V

Caractéristiques techniques

Courant électrique

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Courant assigné nominal | 1 A |
|-------------------------|-----|

Dimensions

|            |        |
|------------|--------|
| Hauteur    | 140 mm |
| Largeur    | 45 mm  |
| Profondeur | 75 mm  |

Architecture

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Type d'organe de commande | Poignée rotative courte |
| Nombre de pôles           | 3                       |

Tension

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| Tension assignée de tenue aux chocs Uimp | 6000 V |
| Catégorie de surtension selon IEC60947-1 | 3      |
| Type de tension d'alimentation           | AC     |

Connectivité

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| Type de connexion contact auxiliaire | Borne à vis |
|--------------------------------------|-------------|

Équipement

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| Plombable                            | No  |
| Équipé d'un contact de signalisation | No  |
| Avec protection thermique            | Oui |

Sécurité

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP20 |
|-------------------------|------|

Installation, montage

|             |          |
|-------------|----------|
| Montage sur | Rail DIN |
|-------------|----------|

Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conformité REACH             | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |

Illustrations | dessins

