



WNC044

Cubyko double poussoir LT 10/1F en saillie gris IP55

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant de commutation

10 A

Tension

Tension nominale

250 V

Fréquence

Fréquence

50 - 60 Hz

Architecture

Type d'organe de commande

Poussoir double

Nombre de pôles

2

Matière

Couleur

Gris

Finition

Satiné

Matériau

Thermoplastique

Traitement

Non traité

Transparent

Non

Face arrière interne

Mat

Dimensions

Hauteur

55,90 mm

Largeur

55,90 mm

Profondeur

32,30 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement

0 mm

Installation, montage

Montage sur

Encastré

Commandes et indicateurs

Témoin lumineux

En accessoire

Nombre de touches

2

Type de bouton poussoir

Double bouton-poussoir

Contact d'acquittement

Non

Connectivité

Type de raccordement

QuickConnect

Sécurité

Classe de protection (IP)

IP20

Résistance aux chocs IK

IK05

Conditions d'utilisation

Température de service

-25 - 35 °C

Textes

Impression

Sans inscription

Mode d'installation

Pour fixation par vissage

Joint

Avec joint d'étanchéité pleine surface sur la face arrière du boîtier pour l'entrée de câble arrière et la compensation de crépi

Borne

Avec une borne de jonction Wago 2 conducteurs pour le câblage Avec 2-points d'encliquetage pour bornes de jonction Wago 2 conducteurs dans le fond du boîtier

Type de raccordement

Avec borne enfichable

Adapté à

Hager cubyko

Durabilité

Sans halogène	Oui
REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui