



WNA041B

Cubyko double inter V&V LT lumineux associable blanc IP55

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage sur	Encastré
-------------	----------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Matière

Couleur	Blanc pur
---------	-----------

Code RAL	9010
----------	------

Finition	Satiné
----------	--------

Matériau	Polypropylène (PP)
----------	--------------------

Traitement	Laqué
------------	-------

Identification

Elément de base avec plaque d'adaptateur	Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
--	--------------------------------------

Connectivité

Type de montage	Clipsé
-----------------	--------

Dimensions

Dimensions	75 x 75 mm
------------	------------

Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm
--------------------------------------	-------

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP20
---------------------------	------

Résistance aux chocs IK	IK07
-------------------------	------

Architecture

Type d'organe de commande	Touche double
---------------------------	---------------

Courant électrique

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

Raccordement

Type de connexion / prise	Verrou tournant
---------------------------	-----------------

Durabilité

REACH-sans SVHC	Oui
-----------------	-----

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----