



L325

Coupe-circuit 1P+N 25A 400V domestique voyant 1M

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	77 mm
Largeur	17,50 mm
Profondeur	75 mm

Architecture

Nombre de pôles	2
-----------------	---

Courant électrique

Courant assigné nominal	25 A
Courant nominal de la cartouche fusible	16 A 20 A 25 A

Capacité

Nombre de modules	1
-------------------	---

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 40 °C
------------------------	------------

Installation, montage

Couple de serrage	1,80 - 1,80 Nm
-------------------	----------------

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	1,50 W
-----------------------------------	--------

Tension

Type de tension d'alimentation	AC
--------------------------------	----

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP20
---------------------------	------

Raccordement

Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple	10 - 10 mm ²
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide	16 - 16 mm ²

Fusible

Taille du fusible	10.3 x 31.5
-------------------	-------------

Photos | dessins

