



WNA006B



Cubyko LT 2-way switch with label holder composable white IP55

Technische karakteristieken

Elektrische Stroom

Schakelstroom 10 A

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

Spanning

Nominale spanning 250 V

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Materiaal

Kleur Polarwit
RAL-kleur 9010
Afwerking oppervlakte Mat
Materiaal Thermoplast
Oppervlaktebehandeling Onbehandeld

Identificatie

Samenstelling Bedieningselement

Connectiviteit

Aansluitwijze Schroefbevestiging

Bediening en signalisatie

Aantal toetsen 1

Afmetingen

Afmetingen 55 x 55 mm
Inbouwdiepte 12 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen 40 mm
Hoogte van P-touch band voor etiketteringsveld 12 mm

Veiligheid

Slagvastheid IK IK08

Elektrische Stroom

Nominale stroom 10 A

Aansluiting

Soort contact 2-voudig
Type connector/stekker Draaivergrendeling

Teksten

Montagewijze Voor schroefbevestiging
Aansluitwijze Met N-klem
Met steekklemmen
Verlichting Met blauwe led-lamp 230 V
Voor verlichting
Druknop Nee

Duurzaamheid

REACH conform Ja
RoHS conform Ja