



WNA006B



IP55

Conmutador con portaetiquetas e indicador luminoso, blanco

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente de conmutación	10 A
--------------------------	------

Instalación, montaje

Montaje en	Empotrado
------------	-----------

Tensión

Tensión asignada	250 V
------------------	-------

Frecuencia

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

Materiales

Colour	Blanco polar
Código RAL	9010
Acabado de la superficie	Mate
Material	Termoplástico
Tratamiento	Sin tratamiento

Identificación

Disposición de montaje	Elemento de control
------------------------	---------------------

Conectividad

Tipo de montaje	Montaje con tornillos
-----------------	-----------------------

Controles e indicadores

Número de teclas	1
------------------	---

Dimensiones

Dimensiones	55 x 55 mm
Profundidad del montaje	12 mm
Profundidad de montaje cajas de empotrar	40 mm
Altura de la banda P-touch para el campo de etiquetado	12 mm

Seguridad

Resistencia al impacto IK	IK08
---------------------------	------

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	10 A
----------------------------	------

Conexión

Tipo de contactos	2 vías
Tipo de conector/toma de corriente	Gire el tornillo de bloqueo

Texto

Tipo de montaje	Para fijación atornillada
Tipo de conexión	Con borne N Con bornes de conexión rápida
Iluminación	Con unidad LED azul de 230 V. Para iluminación
Pulsador	No

Sostenibilidad

Conforme REACH	Sí
Conforme RoHS	Sí