



WNA022

### Cubyko poussoir LT 10/1F associable gris IP55

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Courant de contact momentané | 10 A |
|------------------------------|------|

##### Tension

|                  |       |
|------------------|-------|
| Tension nominale | 250 V |
|------------------|-------|

##### Fréquence

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

##### Architecture

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Type d'organe de commande | Touche |
|---------------------------|--------|

##### Matières

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Couleur                | Gris            |
| Finition de la surface | Satiné          |
| Matière                | Thermoplastique |
| Traitement             | Non traité      |
| Transparent            | No              |

##### Dimensions

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Hauteur                              | 71 mm |
| Largeur                              | 71 mm |
| Profondeur                           | 43 mm |
| Profondeur des boîtes d'encastrement | 40 mm |

##### Installation, montage

|             |                  |
|-------------|------------------|
| Montage sur | Montage encastré |
|-------------|------------------|

##### Commandes et indicateurs

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Nombre de touches       | 1               |
| Type de bouton poussoir | Bouton-posimple |
| Contact d'acquiescement | No              |

##### Connectivité

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Type de connexion / prise | QuickConnect |
|---------------------------|--------------|

##### Sécurité

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP20 |
| Résistance aux chocs IK | IK05 |

##### Conditions d'utilisation

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Température de service | -15 - 30 °C |
|------------------------|-------------|

##### Textes

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Impression           | Sans inscription      |
| Mode d'installation  | Pour fixation par vis |
| Type de raccordement | Avec bornes à ressort |

##### Adapté à

|              |  |
|--------------|--|
| Hager cubyko |  |
|--------------|--|

##### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Sans halogène                | Oui |
| Conformité REACH             | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |