



WNA022

IP55



Cubyko poussoir LT 10/1F associable gris IP55

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant de commutation	10 A
Courant de contact momentané	10 A

Tension

Tension nominale	250 V
------------------	-------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Architecture

Type d'organe de commande	Touche
---------------------------	--------

Matières

Couleur	Gris
Finition de la surface	Satiné
Matière	Thermoplastique
Traitement	Non traité
Transparent	No
Face arrière interne	Mat

Dimensions

Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	43 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm

Installation, montage

Montage sur	Montage encastré
-------------	------------------

Commandes et indicateurs

Signalisation	Sans
Nombre de touches	1
Type de bouton poussoir	Bouton-posimple
Contact d'acquiescement	No

Connectivité

Type de connexion / prise	QuickConnect
---------------------------	--------------

Raccordement

Type de connexion / prise	Verrou rotatif
---------------------------	----------------

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Résistance aux chocs IK	IK05

Conditions d'utilisation

Température de service	-15 - 30 °C
------------------------	-------------

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	No
------------------------------------	----

Textes

Mode d'installation	Pour fixation par vis
Type de commutation	Inversion
Type de raccordement	Avec bornes à ressort

Adapté à

Hager cubyko	
--------------	--

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui