



WS171

Gniazdo przełot. SCHUKO, 16A/250V, samozaciski, zab.dotyk. 2M biały

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	16 A
-----------------	------

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

Materiały

Kod RAL	9010
Wykończenie powierzchni	Mat
Materiał	Poliwęglan (PC)
Obróbka	Lakierowany

Wymiary

Wysokość	45 mm
Szerokość	90 mm
Głębokość	42,50 mm
Wbudowane puszkki podtynkowe	40 mm

Łączność

Typ połączenia	quickconnect
Rodzaj montażu	Montaż zaciskowy Uniwersalne mocowanie

Sprzęt

Typ złącza/wtyku gniazdo	SCHUKO
Obrócona wkładka centralna	Tak
Z pokrywą uchylną	Nie
Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym	Nie
Z lampką sygnalizacyjną	Nie

Bezpieczeństwo

Odporność na uderzenie IK	IK07
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP2X

Funkcje

Z oświetleniem ewakuacyjnym	Nie
-----------------------------	-----

Dodatkowe informacje

Nadruk	Bez nadruku
Ośłona	Bez pokrywy
Ochrona	Bez ekranu ochronnego

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak