



WNA044

### Cubyko double poussoir LT 1O/1F associable gris IP55

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

Courant de commutation	10 A
------------------------	------

##### Tension

Tension nominale	250 V
------------------	-------

##### Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

##### Architecture

Type d'organe de commande	Touche double
---------------------------	---------------

##### Matière

Couleur	Gris
Finition	Satiné
Matériau	Thermoplastique
Traitement	Non traité
Transparent	Non

##### Dimensions

Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	53 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm

##### Installation, montage

Montage sur	Encastré
-------------	----------

##### Commandes et indicateurs

Témoin lumineux	En accessoire
Nombre de touches	1
Type de bouton poussoir	Double bouton-poussoir
Contact d'acquittement	Non

##### Connectivité

Type de raccordement	QuickConnect
----------------------	--------------

##### Sécurité

Classe de protection (IP)	IP20
Résistance aux chocs IK	IK05

##### Conditions d'utilisation

Température de service	-15 - 30 °C
------------------------	-------------

##### Textes

Impression	Sans inscription
Mode d'installation	Pour fixation par vissage
Type de raccordement	Avec borne enfichable

##### Adapté à

Hager cubyko	
--------------	--

##### Durabilité

Sans halogène	Oui
REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui