



WNA001B

**Cubyko inter V&V LT associable blanc IP55**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant de commutation	10 A
------------------------	------

**Installation, montage**

Montage sur	Encastré En saillie
-------------	------------------------

**Tension**

Tension nominale	250 V
------------------	-------

**Fréquence**

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Matière**

Couleur	Blanc polaire
Code RAL	9010
Finition	Mat
Matériau	Thermoplastique
Traitement	Non traité

**Identification**

Elément de base avec plaque d'adaptateur	Element de commande
--	---------------------

**Connectivité**

Type de montage	Fixation par vis
Avec fixation à griffes	Non

**Commandes et indicateurs**

Nombre de touches	1
-------------------	---

**Dimensions**

Dimensions	70 x 70 mm
Profondeur de montage	41,70 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm

**Sécurité**

Classe de protection (IP)	IP55
Résistance aux chocs IK	IK08

**Architecture**

Type d'organe de commande	Touche simple
---------------------------	---------------

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

**Raccordement**

Type de contacts	2 voies
Type de connexion / prise	Verrou tournant

**Textes**

Mode d'installation	Pour fixation par vissage
Type de raccordement	Avec borne enfichable
Éclairage	Sans éclairage (non éclairable)
Type de commutation	2 voies

**Durabilité**

Sans halogène	Oui
REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui