



WXH210



Kookplaatbewaker 1-fase

Technische eigenschappen

Spanning

Bedrijfsspanning 230 - 230 V

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 25 A

Vermogen

Stroomverbruik tijdens gebruik 2 VA

Aansluiting

Leidingdoorsnede 6 - 6 mm²

Afmetingen

Hoogte 113 mm

Breedte 239 mm

Diepte 42 mm

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur 5 - 35 °C

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

Teksten

Aansluitwijze Met schroefklemmen (dubbel voor doorbedraden)

Functie Bewaking van haardactiviteiten voor temperatuur, beweging en stroomverbruik
Bewaking van waterlekkages (optioneel)
Visuele en akoestische signalering bij alarm

Montagewijze Cookguard: voor inbouw, opbouw of inbouw; sensoreenheid: voor schroef- of lijmbevestiging
Montage van de sensor-unit aan de wand of onder de afzuigkap