



WXH200



Kookplaatbewaker 3-fase

Technische eigenschappen

Spanning

Bedrijfsspanning	400 - 400 V
------------------	-------------

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	16 A
-----------------	------

Vermogen

Stroomverbruik tijdens gebruik	2 VA
--------------------------------	------

Aansluiting

Leidingdoorsnede	2,50 - 2,50 mm ²
------------------	-----------------------------

Afmetingen

Hoogte	113 mm
Breedte	239 mm
Diepte	42 mm

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	5 - 35 °C
---------------------	-----------

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

Teksten

Aansluitwijze	Met schroefklemmen (dubbel voor doorbedraden)
Functie	Bewaking van haardactiviteiten voor temperatuur, beweging en stroomverbruik Bewaking van waterlekkages (optioneel) Visuele en akoestische signalering bij alarm
Montagewijze	Cookguard: voor inbouw, opbouw of inbouw; sensoreenheid: voor schroef- of lijmbevestiging Montage van de sensor-unit aan de wand of onder de afzuigkap