



WNA301

Cubyko poussoir volet-roulant LT associable gris IP55

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant de contact momentané	10 A
------------------------------	------

Tension

Tension nominale	250 V
------------------	-------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Architecture

Type d'organe de commande	Touche double
---------------------------	---------------

Matières

Couleur	Gris
Finition de la surface	Satiné
Matière	Thermoplastique
Traitement	Non traité
Transparent	No

Dimensions

Hauteur	75 mm
Largeur	75 mm
Profondeur	32 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm

Installation, montage

Montage sur	Montage encastré
-------------	------------------

Commandes et indicateurs

Nombre de touches	2
Type de bouton poussoir	Bouton-posimple
Contact d'acquittement	No

Connectivité

Type de connection / prise	QuickConnect
----------------------------	--------------

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Résistance aux chocs IK	IK05

Conditions d'utilisation

Température de service	-15 - 30 °C
------------------------	-------------

Textes

Impression	Sans inscription
Mode d'installation	Pour fixation par vis
Type de commutation	Avec verrouillage mécanique et électrique pour empêcher la commande des deux côtés
Type de raccordement	Avec bornes à ressort

Adapté à

Hager cubyko

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui