



WNA301

cubyko - Botão duplo p/ estores, cinzento

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente de contacto momentânea 10 A

Tensão

Tensão nominal 250 V

Frequência

Frequência 50 - 60 Hz

Arquitetura

Tipo de órgão de comando Tecla dupla

Materiais

Cor Cinzento

Acabamento Acabamento acetinado

Material Termoplástico

Tratamento Sem tratamento

Transparente Não

Dimensões

Altura 75 mm

Largura 75 mm

Profundidade 32 mm

Profundidade de montagem das caixas de encastrar 40 mm

Instalação / montagem

Montagem Encastrar

Comandos e sinalizadores

Número de teclas (gang) 2

Tipo de botão de pressão Botão de pressimples

Com contacto de sinal de feedback Não

Conectividade

Tipo de ligações QuickConnect

Índice de proteção

Índice de proteção IP IP20

Resistência ao impactos IK IK05

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -15 - 30 °C

Textos

Impressão Sem gravação

Modo de instalação Para fixação por parafuso

Modo de comutação Com encravamento mecânico e elétrico para evitar ativação simultânea

Tipo de ligação Com terminais de encaixe

Adequado para

Hager cubyko

Sustentabilidade

Livre de halógeno Sim

REACH - livre de SVHC Sim

Conformidade RoHS Sim