



MM512N

Автоматичний вимикач для захисту двигуна, Іуставки=16,0-20,0 А, 2,5М

Технічні характеристики

Електричний струм

|                   |      |
|-------------------|------|
| Номинальний струм | 20 А |
|-------------------|------|

Розміри

|         |        |
|---------|--------|
| Висота  | 140 mm |
| Ширина  | 45 mm  |
| Глибина | 75 mm  |

Архітектура

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Елемент керування/функціонування | Коротка поворотна ручка |
| Кількість полюсів                | 3                       |

Напруга

|                                               |               |
|-----------------------------------------------|---------------|
| Номинальна імпульсна витримувана напруга Uimp | 6000 V        |
| Категорія перенапруги згідно з IEC 60947-1    | 3             |
| Тип напруги живлення                          | Змінний струм |

Підключення

|                                                   |                |
|---------------------------------------------------|----------------|
| Тип роз'єму для керування та допоміжного контакту | Гвинтова клема |
|---------------------------------------------------|----------------|

Обладнання

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Запечатуваний          | Ні  |
| З допоміжним контактом | Ні  |
| З тепловим захистом    | Так |

Безпека

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Клас захисту від проникнення (IP) | IP20 |
|-----------------------------------|------|

Установлення, монтаж

|           |           |
|-----------|-----------|
| Монтаж на | DIN-рейка |
|-----------|-----------|

Sustainability

|                    |     |
|--------------------|-----|
| REACH-SVHC free    | Так |
| Відповідність RoHS | Так |

Зображення та малюнки

