



WXF472V

Gallery 2-F Steckdose SCHUKO+erhöhtem Berührungsschutz

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom 16 A

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -10 - 35 °C

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Werkstoff

RAL Nummer 6038

Glanzgrad Glänzend

Werkstoff Metall
Kunststoff

Abmessungen

Höhe 42,50 mm

Breite 90 mm

Tiefe 45 mm

Anzahl Einheiten 2

Einbautiefe Unterputz-Dosen 50 mm

Installation, Montage

Montage auf Unterputz

Konnektivität

Anschlussart Schraubanschluss

Montageart Klickbefestigung

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose SCHUKO

Verdreher Zentraleinsatz Nein

Mit Klappdeckel Nein

Mit Schutzleiterkontakt rund Nein

Mit Signallampe Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

Kapazität

Anzahl Module 4

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz Nein

Stoßfestigkeit IK IK05

IP-Klasse (Ingress Protection) IP21

Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung Nein

Mit Funktionsbeleuchtung Nein

Kennzeichnung

Mit Aufdruck Nein

Texte

Schutz Erhöhter Berührungsschutz

Nachhaltigkeit

RoHS-konform Ja