



WNA003B

IP55

Cubyko inter V&V LT témoin associable blanc IP55

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant de commutation 10 A

Installation, montage

Montage sur Encastré

Tension

Tension nominale 250 V

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Matière

Couleur Blanc polaire

Code RAL 9010

Finition Mat

Matériau Thermoplastique

Traitement Non traité

Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique) 0 %

Identification

Elément de base avec plaque d'adaptateur Element de commande

Connectivité

Type de montage Fixation par vis

Commandes et indicateurs

Nombre de touches 1

Dimensions

Dimensions 55 x 55 mm

Profondeur de montage 12 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

Hauteur de la bande P-touch pour le champ d'étiquetage 0 mm

Sécurité

Résistance aux chocs IK IK08

Utilisable dans une classe de protection IP supérieure IP55 avec couvercle fermé

Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

Raccordement

Type de contacts 2 voies

Type de connexion / prise Verrou tournant

Avec contacts plaqués or Non

Textes

Mode d'installation Pour fixation par vissage

Type de raccordement Pour borne N
Avec borne enfichable

Éclairage Avec unité LED rouge 230 V.
Pour commutation de contrôle

Bouton poussoir No

Impression Sans inscription

Durabilité

REACH-sans SVHC Oui

Conforme à la directive RoHS Oui